

**metabo****Taladradora percutora, Tipo: SBEV1300-2****Datos de pedido**

Número de pedido	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:****Taladrado de percusión con alta protección del usuario.**

Las taladradoras de impacto están equipadas con el acoplamiento de seguridad Metabo S-automatic. Cuando el taladro se bloquea, el accionamiento se desacopla mecánicamente de inmediato para minimizar el par de retroceso sobre el usuario.

- **Protección contra re arranque: evita el arranque involuntario después de la interrupción del suministro eléctrico.**
- **Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.**
- **Rueda de ajuste para preseleccionar el número de revoluciones.**
- **Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.**
- **Husillo con hexágono interior para puntas de destornillador para trabajar sin portabrocas.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): electrónica de onda completa para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.**
- **Rueda de ajuste para preseleccionar el número de revoluciones.**
- **Robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido para una disipación de calor y durabilidad óptimas.**
- **Puente de escobillas de carbono giratorio para un rendimiento máximo incluso en el giro a izquierda, por ejemplo, para desenroscar tornillos fijos.**
- **Giro a derecha e izquierda.**
- **Protección contra sobrecarga: protege el motor del sobrecalentamiento.**

- Pasacables esférico para una óptima libertad de movimientos durante el trabajo.
- Indicador de desgaste de la escobilla de carbón.

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete rápido, mango adicional, tope de profundidad y metaBOX.

**Descripción técnica**

Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	22 mm
Peso	2,8 kg
Longitud de cable	4 m
Número máximo de golpes	58900 min <sup>-1</sup>
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
Par máximo	16 Nm
Par máximo	44 Nm
Velocidad de giro máxima 2. <sup>a</sup> marcha	3100 min <sup>-1</sup>
Embalaje	Metabox
Quality Dress	SBEV 1300-2
Consumo de potencia	1300 W
Velocidad de giro máxima 1. <sup>a</sup> marcha	1100 min <sup>-1</sup>
Ø máximo de taladrado espiral en madera	25 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	40 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Gama de sujeción del portabrocas	1 - 13 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Taladradora percutora