

metabo**Macho para roscar de batería, sin batería con sistema Quick, Tipo: GBLTXBLQI**

Datos de pedido

Número de pedido	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Clase de artículo	03D

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.

El **sistema Quick ahorra mucho tiempo** cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.

La **función patentada de corte de roscas** del taladro-destornillador de batería permite una perforación y limpieza rápidas sin interrupción de las roscas cambiando automáticamente el sentido de giro.

Elija entre un **juego completo** con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la **máquina sin accesorios** si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por una **garantía de 3 años**, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente **luz de trabajo LED** y el práctico **gancho para el cinturón**, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

- **Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.**
- **Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.**
- **Portabrocas de cambio rápido para el asiento de machos para roscar cuadrados y brocas cilíndricas.**

- **Larga vida útil y duración de los machos para roscar gracias a la supervisión inteligente del par.**
- **Sistema Metabo Quick: cambio rápido de portaherramientas y herramientas de inserción para un trabajo flexible.**
- **Motor sin escobillas único de Metabo para un progreso de trabajo rápido y la máxima eficiencia en la perforación y atornillado.**
- **Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.**
- **Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.**
- **Protección contra sobrecarga: protege el motor del sobrecalentamiento.**
- **Desconexión electrónica de seguridad: sin retroceso al bloquear las brocas, para una mayor protección del usuario.**
- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye portabrocas de cambio rápido M4-M6, M8-M12, mango adicional, sin batería y cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Peso sin batería	1,8 kg
Tensión de batería	18 V
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Quality Dress	GB 18 LTX BL Q I
Peso incluida batería	2,2 kg
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Par de giro máximo duro	130 Nm

Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 550 min ⁻¹
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2000 min ⁻¹
Par de giro máximo blando	65 Nm
Empleo típico	Heavy Duty
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Embalaje	Metabox
Construcción del motor	sin escobillas
Tipo de producto	Taladradora

Accesorios

BateríaLi-Power Capacidad de la batería 4 Ah	073870 4
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah	073870 2
Cargador de batería Tipo ASC55	073890 ASC55
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah	073870 5,2