

metabo**Lijadora excéntrica de batería sin batería, Tipo: SXALTX125****Datos de pedido**

Número de pedido	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Lijadora excéntrica plana de batería con diseño ergonómico y peso bajo para trabajar sin cansarse.

- **Guiado agradable y cercano a la superficie de la amoladora gracias a la baja altura de construcción.**
- **Regulación en continuo de la velocidad para trabajar a un número de revoluciones específico del material.**
- **Trabajo de pocas vibraciones gracias a la suavidad de marcha.**
- **Mango con superficie de agarre suave antideslizante.**
- **El arranque suave minimiza los defectos de superficie al tocarla.**
- **Motor exclusivo sin escobillas para una máxima eficiencia de lijado incluso en funcionamiento continuo.**
- **Discos de lijado de varios orificios para una aspiración eficaz y una mayor vida útil del medio abrasivo.**
- **Con bolsa de polvo textil fácil de vaciar para trabajar sin aspirador.**
- **Se puede conectar a un aspirador multiuso con el manguito de conexión 630798000.**
- **El motor y los frenos de disco permiten parar la máquina rápidamente.**
- **El protector extraíble protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil del disco de lijado.**
- **Con punto de fijación para cinturones de seguridad de herramientas para trabajar a altas alturas.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye disco de lija, 1 papel de lija, bolsa para el polvo, llave hexagonal, sin batería ni cargador.

Nota:

Muela abrasiva adecuada con 8 taladros, artículo n.º 567745 y ABRANET artículo n.º 567802. Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Número de oscilaciones	4000 - 10000 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	0
Peso	1,1 kg
Tipo batería	Ion de litio
Ø de plato lijador	125 mm
Suministro de energía	a batería
Vibraciones máximas según EN	1,1 m/s ²
Carrera de circuito oscilante	2 mm
Quality Dress	SXA 18 LTX 125 BL
Tipo de producto	Lijadora excéntrica