

metabo**Martillo perforador UHEV2860-2****Datos de pedido**

Número de pedido	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Potentes paquetes para la perforación con martillo.**

El martillo perforador tiene un mecanismo de impacto de alto rendimiento con un preciso mecanismo de impacto neumático que produce impactos con la máxima energía de impacto a la mínima presión de contacto. **Metabo Quick:** cambio rápido y sin herramientas del portabrocas.

Multimartillo con 4 funciones: **perforación con martillo, perforación en dos marchas y cincelado.**

- **Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.**
- **Acoplamiento de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando la broca está bloqueada para un trabajo seguro.**
- **Rueda de ajuste para preseleccionar el número de revoluciones y el número de impactos.**
- **Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de perforación para una perforación efectiva en madera y metal.**
- **Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.**
- **Mecanismo de impacto de alto rendimiento montado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto.**
- **Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y al contorno de agarre optimizado.**
- **Interruptor inversor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo.**
- **Protección contra re arranque: evita el arranque involuntario después de la interrupción del suministro eléctrico.**

- **Interruptor de bloqueo para un trabajo cómodo en uso continuo.**
- **Pasacables esférico para una óptima libertad de movimientos durante el trabajo.**

Suministro:

Incluye mango adicional y tope de profundidad. Incluye portabrocas y portabrocas de sujeción rápida.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Energía de percusión	3,4 J
Consumo de potencia	1100 W
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	28 mm
Longitud de cable	4 m
Quality Dress	UHEV 2860-2 Quick
Portaherramientas forma	SDS Plus
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	6 mm
Embalaje	Metabox
Número máximo de golpes	4500 min ⁻¹
Peso	3,3 kg
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 900 min ⁻¹
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 min ⁻¹
Tensión nominal	230
Tipo de producto	Martillo perforador