

**metabo****Lijadora vibratoria, Tipo: SR2185****Datos de pedido**

Número de pedido	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:****Lijadora vibratoria ligera y práctica de 210 W con una ergonomía perfecta:**

- **Mango con superficie de agarre suave antideslizante.**
- **Excelente patrón de rectificado sin anillos de rectificado ni estrías para un acabado profesional de las superficies.**
- **Opción de succión conectando un aspirador multiuso.**

**Suministro:**

Incluye bolsa de polvo, maleta de transporte.

**Nota:**

Encontrará papel de lija con cierre por adherencia adecuado en el n.º 557576.

Embalaje: Maleta de transporte

Consumo de potencia: 210 W

Papel de lija longitud (Cierre por adherencia): 184 mm

Papel de lija anchura (Cierre por adherencia): 92 mm

Papel de lija longitud (abrazadera): 230 mm

Papel de lija anchura (abrazadera): 92 mm

Carrera de circuito oscilante: 2 mm

**Descripción técnica**

Disposición de los agujeros	óctuple
Peso	1,5 kg

Papel de lija longitud (Cierre por adherencia)	184 mm
Carrera de circuito oscilante	2 mm
Quality Dress	SR 2185
Vibraciones máximas según EN	< 4 m/s <sup>2</sup>
Papel de lija longitud (abrazadera)	230 mm
Número de oscilaciones	22300 min <sup>-1</sup>
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Papel de lija anchura (Cierre por adherencia)	92 mm
Papel de lija anchura (abrazadera)	92 mm
Consumo de potencia	210 W
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Lijadora vibratoria