

metabo**Amoladora recta, Tipo: GE710C****Datos de pedido**

Número de pedido	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Las lijadoras rectas de Metabo® se encuentran entre las máquinas más delgadas y compactas del mercado. Los potentes motores de las lijadoras rectas de batería y con cable ofrecen la máxima productividad con alta precisión en todas las aplicaciones.

- **Cuello de sujeción preciso para uso estacionario.**
- **Niveles de velocidad preseleccionables.**
- **Cierre electrónico de seguridad del motor cuando la herramienta está bloqueada para un trabajo seguro.**

Diseño especialmente corto y **compacto** para trabajar en curvas interiores u otros lugares estrechos.

Suministro:

Pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de boca.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Peso	1,4 kg
Intervalo de revoluciones	13000 - 34000 min ⁻¹
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red

Consumo de potencia	710 W
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Quality Dress	GE 710 Compact
Vibraciones máximas según EN	6,8 m/s ²
Tipo de producto	Lijadora recta