

metabo**Amoladora recta, Tipo: GE950GP****Datos de pedido**

Número de pedido	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Las lijadoras rectas de Metabo® se encuentran entre las máquinas más delgadas y compactas del mercado. Los potentes motores de las lijadoras rectas de batería y con cable ofrecen la máxima productividad con alta precisión en todas las aplicaciones.

- **Cuello de sujeción preciso para uso estacionario.**
- **Niveles de velocidad preseleccionables.**
- **Cierre electrónico de seguridad del motor cuando la herramienta está bloqueada para un trabajo seguro.**

Las lijadoras rectas con **husillo de amolar largo** son **ideales para desbarbar** o amolar cordones de soldadura en lugares de difícil acceso.

Con un **rango de velocidad reducido** para un rectificado potente con ruedas abrasivas de láminas.

Suministro:

Pinzas portapieza de 6 mm, tapón de protección de goma, mango adicional, llave de boca de 1 mm.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Peso	1,7 kg
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí

Quality Dress	GE 950 G
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Consumo de potencia	950 W
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Intervalo de revoluciones	2500 - 8700 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadora recta