

**metabo****Amoladora recta, Tipo: GE710P****Datos de pedido**

Número de pedido	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:**

Las lijadoras rectas de Metabo® se encuentran entre las máquinas más delgadas y compactas del mercado. Los potentes motores de las lijadoras rectas de batería y con cable ofrecen la máxima productividad con alta precisión en todas las aplicaciones.

- **Cuello de sujeción preciso para uso estacionario.**
- **Niveles de velocidad preseleccionables.**
- **Cierre electrónico de seguridad del motor cuando la herramienta está bloqueada para un trabajo seguro.**

Las lijadoras rectas con **husillo de amolar largo** son **ideales para desbarbar** o amolar cordones de soldadura en lugares de difícil acceso.

**Suministro:**

Pinza portapiezas de 6 mm, tapón de protección de goma, 1 llave de boca.

**Nota:**

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

**Descripción técnica**

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Vibraciones máximas según EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Intervalo de revoluciones	10000 - 30500 min <sup>-1</sup>
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Preselección electrónica de la velocidad de giro	s&iacute;

Quality Dress	GE 710 Plus
Peso	1,6 kg
Consumo de potencia	710 W
Tipo de producto	Lijadora recta