

**LENOX** **Mango de asiento de cambio rápido, Tipo: 30****Datos de pedido**

Número de pedido	589313 30
GTIN	885911809283
Clase de artículo	58Z

**Descripción****Ejecución:**

Mango de montaje de cambio rápido para la sustitución sin herramientas de coronas perforadoras y brocas de puntear (tracción, giro, enclavamiento).

**Suministro:**

Incluida broca de centrar HSS.

**Nota:**

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.º 342220 tam. 16/16 y el correspondiente mango enchufable.

Para el asiento MK2, por ejemplo, mango enchufable n.º 342500 tam. 2/16.

**Descripción técnica**

Ancho de llave vástago	9,5 mm
Forma del mango	Hexagonal
adecuado para Ø de corona perforada	14 - 30 mm
Tipo de producto	Vástago de asiento

