

LENOX **Mango de asiento de cambio rápido, Tipo: 210S****Datos de pedido**

Número de pedido	589313 210S
GTIN	885911809269
Clase de artículo	58Z

Descripción**Ejecución:**

Mango de montaje de cambio rápido para la sustitución sin herramientas de coronas perforadoras y brocas de puntear (tracción, giro, enclavamiento).

Suministro:

Incluida broca de centrar HSS.

Nota:

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.º 342220 tam. 16/16 y el correspondiente mango enchufable.

Para el asiento MK2, por ejemplo, mango enchufable n.º 342500 tam. 2/16.

Descripción técnica

adecuado para Ø de corona perforada	32 - 210 mm
Forma del mango	Hexagonal
Ancho de llave vástago	12,7 mm
Tipo de producto	Vástago de asiento

