



## Lijadora recta acodada Batería, Tipo: GWG12V-50



### Datos de pedido

Número de pedido	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Clase de artículo	03C

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora compacta de batería para discos de 50 mm. El interruptor de activación de velocidad variable y los cinco modos de velocidad diferentes permiten un control óptimo de la velocidad. Compacta, sin cable y potente: lijadora de 12 V para una amplia gama de aplicaciones.

- **Rendimiento alto para resultados de trabajo rápidos: potente motor sin escobillas de alto rendimiento y par constante alto para una gran productividad.**
- **Trabajo sin fatiga incluso en áreas estrechas: diseño extremadamente ligero y compacto con un tamaño de mango pequeño para un rectificado fácil.**
- **Control de velocidad perfecto para diversas aplicaciones y resultados óptimos: el interruptor de gatillo de velocidad variable y los cinco modos de velocidad diferentes proporcionan un control de velocidad óptimo.**

#### Suministro:

Sin batería y cargador, 1 pinzas de sujeción de 6 mm.

#### Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas (CER) a partir del n.º 554012, muelas de limpieza y de limpieza gruesa en los n.º 554050; 554051; 554054 y 554055.

### Descripción técnica

Tensión de batería	12 V
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	0
Peso	0,53 kg
Quality Dress	GWG 12V-50 S
Conexión de hombre muerto	no
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de muela	50 mm
Intervalo de revoluciones	5000 - 15000 min <sup>-1</sup>
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Tipo de producto	Lijadoras angulares