



## Taladro-atornillador a batería sin batería Sistema FlexiClick, Tipo: GSR1890FCS



### Datos de pedido

Número de pedido	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Clase de artículo	03B

### Descripción

#### Ejecución:

- Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
- Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
- Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
- Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
- Softgrip.

Posibilidad de reequipar con el módulo **Connectivity**. Plena flexibilidad: con numerosos adaptadores ajustables, el sistema **FlexiClick** es la solución óptima para todas las situaciones de trabajo.

- Adecuado para taladrar con martillo sin esfuerzo en hormigón de hasta 10 mm Ø.
- Diseño compacto y potente con una longitud de cabezal de solo 136 mm y un par de giro máximo de 64 Nm.

#### Suministro:

Incluye L-BOXX, sin batería ni cargador.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y los n.º 073863 – 073867.

## Descripción técnica

Intervalo de velocidades 1. <sup>a</sup> marcha	0 - 630 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	GSR 18V 19 FC
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Empleo típico	Strong
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo batería	Ion de litio
Par de giro máximo duro	64 Nm
Intervalo de velocidades 2. <sup>a</sup> marcha	0 min <sup>-1</sup>
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Par de giro máximo blando	36 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Peso	1,1 kg
Suministro de energía	a batería
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensión de batería	18 V
Tipo de producto	Taladro-atornillador

## Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V

073854 B18