

**Lijadora recta Batería, Tipo: GGS18V-20****Datos de pedido**

Número de pedido	077267 GGS18V-20
GTIN	4059952623832
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Lijadora recta de batería compacta con motor sin escobillas, protección contra sobrecarga y protección de arranque.

Suministro:

Sin batería, sin cargador. Incluye 2 llaves de boca SW 19.

Descripción técnica

Peso	1,2 kg
Quality Dress	GGs 18V20
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Preselección electrónica de la velocidad de giro	no
Cantidad de baterías contenidas	0
Ø máximo pinza portapieza	8 mm
Intervalo de revoluciones	24000 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V

Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073854 B18