

bimos

Silla giratoria de trabajo, espuma integral, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta, Tipo: BLACK



Datos de pedido

Número de pedido	965252 BLACK
GTIN	4016849943893
Clase de artículo	96B

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo de espuma integral blanda. Muy robusta, fácil de limpiar, lavable e insensible a los ácidos y álcalis ligeros, así como a la acción mecánica. Resistente a las chispas.

Silla giratoria de trabajo Work-Tec ERGO: tapizado cómodo con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes en color naranja.

Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso.

Regulación de peso de 45 a 120 kg.

Descripción técnica

Ejecución	altura de asiento alta
Profundidad de asiento	470 mm
Intervalo de regulación de altura del respaldo	60 mm
Anchura de asiento	460 mm
Serie	Work-Tec Ergo

Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	60 mm
Altura del respaldo	580 mm
Ajuste de la inclinación del asiento en grados	6 grados
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	590 - 860 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo