

bimos

Silla giratoria de trabajo, espuma integral, con ruedas, baja, Tipo: BLACK**Datos de pedido**

Número de pedido	965250 BLACK
GTIN	4016849943886
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo de espuma integral blanda. Muy robusta, fácil de limpiar, lavable e insensible a los ácidos y álcalis ligeros, así como a la acción mecánica. Resistente a las chispas.

Silla giratoria de trabajo Work-Tec ERGO: tapizado cómodo con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes en color naranja.

Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso.

Regulación de peso de 45 a 120 kg.

Descripción técnica

Altura del respaldo	580 mm
Ejecución	con ruedas
Profundidad de asiento	470 mm
Serie	Work-Tec Ergo
Anchura de asiento	460 mm
Intervalo de regulación de altura del respaldo	60 mm

Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	60 mm
Ajuste de la inclinación del asiento en grados	6 grados
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Ruedas(1 juego = 5 piezas)	963187
----------------------------	--------