

bimos

Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con ruedas, baja, Tipo: BLACK**Datos de pedido**

Número de pedido	965270 BLACK
GTIN	4016849943923
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo, transpirable y resistente.
Silla giratoria de trabajo Work-Tec ERGO: tapizado cómodo con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes en color naranja.
Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso.
Regulación de peso de 45 a 120 kg.

Descripción técnica

Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	60 mm
Profundidad de asiento	470 mm
Serie	Work-Tec Ergo
Ejecución	con ruedas
Altura del respaldo	580 mm
Anchura de asiento	460 mm

Ajuste de la inclinación del asiento en grados	6 grados
Intervalo de regulación de altura del respaldo	60 mm
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Ruedas(1 juego = 5 piezas)	963187
----------------------------	--------