

bimos

Silla giratoria de trabajo, Supertec, con ruedas, baja, Tipo: BLACK**Datos de pedido**

Número de pedido	965280 BLACK
GTIN	4016849943947
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Supertec es cómodo, suave, transpirable, así como extremadamente resistente, resistente a cortes, fácil de limpiar y antideslizante. Gracias a su microblindaje, combina las ventajas del tejido y la espuma integral.

Silla giratoria de trabajo Work-Tec ERGO: tapizado cómodo con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes en color naranja.

Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso.

Regulación de peso de 45 a 120 kg.

Descripción técnica

Altura del respaldo	580 mm
Profundidad de asiento	470 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	60 mm
Serie	Work-Tec Ergo
Ejecución	con ruedas

Anchura de asiento	460 mm
Ajuste de la inclinación del asiento en grados	6 grados
Intervalo de regulación de altura del respaldo	60 mm
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Ruedas(1 juego = 5 piezas)	963187
----------------------------	--------