

metabo**Sierra para ingletes y para cortar al sesgo, Ø 315 mm, Tipo: KGS315P**

Datos de pedido

Número de pedido	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Clase de artículo	03D

Descripción

Ejecución:

Tronzadora y sierra para ingletes con **función de tracción** y **control de velocidad**.

- **Gran capacidad de corte hasta 320 × 120 mm con 90°.**
- **Máxima flexibilidad al serrar gracias a la mesa giratoria por ambos lados y al cabezal de sierra inclinable por ambos lados.**
- **Control de velocidad para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, para el corte de perfiles de aluminio y plásticos.**
- **Metabo Quick para el cambio de hoja de sierra sin herramientas.**
- **Arranque suave para un trabajo seguro y una larga vida útil del motor y la caja de cambios.**
- **Gran rendimiento de corte gracias al motor universal extremadamente potente y la hoja de sierra grande.**
- **Gran capacidad de corte debido a la función de tracción para piezas de trabajo anchas.**
- **Transporte fácil gracias a las asas ergonómicas y a la protección de la cabeza de sierra.**
- **Extracción de viruta óptima a través de un segundo punto de extracción directamente en la interfaz.**
- **Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC): para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.**
- **Ajuste rápido y preciso del ángulo común a través de los puntos de bloqueo.**
- **Topes altos y laterales desplazables para un corte seguro.**

- **Abrazadera de liberación rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde la parte delantera.**
- **Extensiones de mesa extraíbles integradas hechas de aluminio fundido a presión.**
- **Tope de profundidad para facilitar la producción de ranuras.**
- **Todas las escalas y controles son visibles desde la posición de trabajo y se pueden manejar intuitivamente.**

Suministro:

Hoja de sierra de metal duro (84 dientes), 2 extensiones de mesa integradas, abrazadera de material, pieza de empalme de 35/58 mm.

Nota:

Encontrará hojas de sierra circular adecuadas en el n.º 584004 – 593930.

Descripción técnica

Ø de la perforación de la hoja de la sierra	30 mm
Peso	27,2 kg
Altura	365 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud de cable	2,1 m
Profundidad de corte máximo 90°	120 mm
Velocidad de giro máxima	4100 min ⁻¹
Ø de hoja de sierra	315 mm
Ángulo de inclinación máximo izquierda	46 grados
Consumo de potencia	1600 W
Anchura	765 mm
Escuadra de inglete máxima izquierda	47 grados
Escuadra de inglete máxima derecha	60 grados
Ángulo de inclinación máximo derecha	46 grados
Quality Dress	KGS 315 Plus
Longitud	950 mm
Profundidad de corte máximo 45°	76 mm
Ancho de corte	320 / 223 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 315 mm

Tipo de producto

Sierra