


CNMG 120404, Clase: CCX

Datos de pedido

Número de pedido	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120404 CCX Clase: CCX
 Rompevirutas: PP
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 210 - 450 m/min

Descripción técnica

Material de corte	CERMET
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	210 - 450 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	PP

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CCX
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado