

**CCMT 09T308, Clase: CCX****Datos de pedido**

Número de pedido	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CCMT 09T308 CCX Clase: CCX  
Rompevirutas: PP  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 310 m/min

**Descripción técnica**

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Avance $f$	0,05 - 0,3 mm/rev,
Clase	CCX
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Rompevirutas	PP
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 310 m/min
Material de corte	CERMET
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado