

**VBMT 160408, Clase: CCX****Datos de pedido**

Número de pedido	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Clase de artículo	25E

**Descripción**

VBMT 160408 CCX Clase: CCX  
 Rompevirutas: PP  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 140 - 300 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	continuo
Material de corte	CERMET
Clase	CCX
Código ISO plaquita de corte	VBMT160408
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 300 m/min
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	PP

Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 1 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado