


DNMG 150604, Clase: CA315

Datos de pedido

Número de pedido	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA315
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	K
Material de corte	MD
Rompevirutas	KG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 350 m/min
Número de cambios/cortes	4
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Avance f	0,17 - 0,5 mm/rev,

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3,6 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado