


**CNMG 120408, Clase: CA315**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	KG
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Aplicación principal	K
Radio angular	0,8 mm
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	CA315
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 350 m/min

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado