

**DNMG 150608, Clase: CA315****Datos de pedido**

Número de pedido	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Aplicación principal	K
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	KG
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	CA315
Avance f	0,17 - 0,5 mm/rev,

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3,6 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado