

**CNMG 120412, Clase: CA315****Datos de pedido**

Número de pedido	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 350 m/min
Material de corte	MD
Clase	CA315
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	K
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Rompevirutas	KG
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado