


**TNMG 160404, Clase: CA315**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Clase	CA315
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	con revestimiento
Rompevirutas	KG
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 350 m/min
Aplicación principal	K
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3,6 mm

Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado