

**CCMT 120408, Clase: CA315****Datos de pedido**

Número de pedido	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	K
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Material de corte	MD
Clase	CA315
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Recubrimiento	con revestimiento

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	GK
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado