

**DCMT 070204, Clase: CA315**

Datos de pedido

Número de pedido	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	GK
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	K
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Tolerancia	M
Clase	CA315
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado

Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado