

**DC. T 11T308, Clase: CA315****Datos de pedido**

Número de pedido	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Clase	CA315
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Aplicación principal	K
Material de corte	MD
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	GK
Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado