

**CCMT 060202 Wiper, Clase: PR1725****Datos de pedido**

Número de pedido	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 060202 Wiper PR1725 Clase: PR1725

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	WP
Material de corte	MD
Tolerancia	M

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	50 - 150 m/min
Clase	PR1725
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación secundaria	P
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado