


CCMT 09T308, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 09T308 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: HQ
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	CA025P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	HQ
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado