

**CC. T 09T304, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Clase de artículo	25E

Descripción

CC. T 09T304 CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Clase	CA025P
Tolerancia	M
Recubrimiento	con revestimiento

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Rompevirutas	GK
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado