

**CCMT 060202, Clase: CA025P**

Datos de pedido

Número de pedido	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	GK
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Clase	CA025P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado