



## DCMX 11T304 Wiper, Clase: CA025P



### Datos de pedido

Número de pedido	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Clase de artículo	25E

### Descripción

DCMX 11T304 Wiper CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 330 m/min

### Descripción técnica

Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA025P
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tolerancia	M
Material de corte	HM
Rompevirutas	WP
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado