


**DCMT 11T308, Clase: CA025P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DCMT 11T308 CA025P Clase: CA025P  
 Rompevirutas: HQ  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 330 m/min

**Descripción técnica**

Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA025P
Tolerancia	M
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	con revestimiento
Rompevirutas	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Aplicación principal	P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado