

**DCMT 070202, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Tolerancia	M
Clase	CA025P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DCMT070202
Material de corte	HM
Recubrimiento	con revestimiento
Rompevirutas	GK

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado