


VBMT 160404, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Clase de artículo	25E

Descripción

VBMT 160404 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: HQ
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	HQ
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Clase	CA025P
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado