

**DCMT 070208, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Clase de artículo	25E

Descripción

DCMT 070208 CA025P Clase: CA025P
Rompevirutas: GK
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Código ISO plaquita de corte	DCMT070208
Clase	CA025P
Radio angular	0,8 mm

Rompevirutas	GK
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado