


**DC. T 070202, Clase: PDL010****Datos de pedido**

Número de pedido	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DC. T 070202 PDL010 Clase: PDL010  
Rompevirutas: AP  
Tolerancia: G  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 400 m/min

**Descripción técnica**

Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,2 mm
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	DCGT070202
Rompevirutas	AP
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 1 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	G
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 400 m/min
Aplicación principal	N
Material de corte	MD
Clase	PDL010
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado