



CNMG 120408, Clase: PDL010

Datos de pedido

Número de pedido	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 PDL010 Clase: PDL010
 Rompevirutas: AH
 Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 200 - 600 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm

Aplicación principal	N
Clase	PDL010
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	200 - 600 m/min
Rompevirutas	AH
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado