

**metabo****Rectificadora doble 400 V, Tipo: DSD200P****Datos de pedido**

Número de pedido	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:**

Rectificadora doble para rectificar, afilar, desbarbar y, si se utiliza un cepillo de alambre de acero, también para eliminar el óxido en acero y metales. La luz LED integrada ilumina el área de trabajo de forma óptima. La máxima suavidad de marcha y una gran durabilidad de los discos son posibles gracias a las bridas de montaje de alta calidad.

- **Soportes de pieza de trabajo regulables sin herramientas.**
- **La rectificadora doble de par especialmente elevado con motor trifásico es adecuada para trabajos pesados.**
- **Conexión de succión de doble cara, adecuada para manguitos de conexión comunes.**
- **Soporte de herramienta grande e inclinable con práctica ranura en V para afilar las varillas de soldadura.**
- **Para el rectificado, afilado, desbarbado y eliminación de óxido en acero y metales.**
- **Adecuada para el uso de cepillos redondos de alambre de acero para la eliminación de óxido.**
- **Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo.**
- **Motor de inducción de bajo ruido, pocas vibraciones y sin mantenimiento.**
- **Máxima suavidad de marcha y gran durabilidad de los discos gracias a las bridas de montaje de alta calidad.**
- **Protección de reinicio: evita el arranque involuntario después de la interrupción del suministro eléctrico.**

**Suministro:**

Incluye muelas abrasivas de corindón estándar 36 P y 60 N, gafas de protección contra chispas, soporte para la pieza de trabajo y llaves hexagonales.

**Nota:**

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.º 596100 y n.º 568733.

**Descripción técnica**

Consumo de potencia	750 W
Ø de perforación de muela abrasiva H	32 mm
Peso	17,8 kg
Anchura de muela abrasiva P	25 mm
Velocidad de giro máxima	2980 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	DSD 200 Plus
Ø de muela abrasiva D	200 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud de cable	1,8 m
Potencia nominal	400 V
Tipo de producto	Rectificadora doble