

metabo**Sierra circular con batería LiHD, Tipo: KS18LTX66****Datos de pedido**

Número de pedido	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Sierra circular manual de batería potente y ligera para uso universal en obras de construcción. Compatible con rieles de guía.

- **Luz de trabajo LED integrada para una iluminación óptima de la interfaz.**
- **La placa de base de aluminio se puede utilizar directamente en los rieles de guía de Metabo, así como Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y otros fabricantes.**
- **Cortes transversales rápidos y precisos mediante un simple acoplamiento con un carril de corte transversal KFS de Metabo (accesorio).**
- **Los paquetes de baterías LiHD de alto rendimiento y el motor sin escobillas de Metabo garantizan la máxima potencia de tracción y un corte duradero.**
- **Activación/desactivación automática del dispositivo de aspiración conectado mediante Cordless Control (disponible como accesorio).**
- **La boquilla de expulsión de serrín puede girarse y bloquearse individualmente para cada posición de trabajo.**
- **La posición de 0° se puede reajustar para obtener la máxima precisión de corte.**
- **Indicador de corte claramente visible para serrar después del corte.**
- **Robusto y duradero gracias a la carcasa de sierra de aluminio fundido.**
- **Mango con superficie de agarre suave antideslizante para un guiado seguro.**
- **Opción de succión conectando un aspirador multiuso.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye 2 baterías LiHD, cargador rápido, metaBOX, hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes), tope paralelo y llave hexagonal.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Cantidad de baterías contenidas	2
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	20 mm
Quality Dress	KS 18 LTX 66 BL
Capacidad de la batería	8 Ah
Profundidad de corte máximo 45°	43 mm
Velocidad de giro máxima	4800 min ⁻¹
Peso incluida batería	4,5 kg
Peso sin batería	3,5 kg
Tipo batería	Ion de litio
Embalaje	Metabox
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Ø de hoja de sierra	165 mm
Tensión de batería	18 V
Profundidad de corte máximo 90°	66 mm