



Martillo combinado, Ø cabeza de martillo: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	754890 32
GTIN	4016134010293
Clase de artículo	73V

Descripción

Ejecución:

Martillo de cerrajero y martillo blando combinados; los laterales cuentan con superficies de golpeo rectificadas para trabajar en espacios reducidos. Cabeza de acero altamente bonificado con un inserto blando intercambiable de nailon resistente al desgaste: dureza Shore de aprox. 68D. Con mango de fibra de vidrio "Ultratec" irrompible.

Pieza de repuesto:

Inserto de nailon n.º 754895.

Descripción técnica

Material mango	Fibra de vidrio
Longitud total	320 mm
Serie	Ultratec DUO
Material inserto	Nailon, blanco
Ø cabeza de martillo	32 mm
Longitud de cabeza con bocas	108 mm
Dimensiones de cabeza de martillo	31×31 mm
Peso	0,53 kg
antirrebote	no
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailon Ø cabeza de martillo 32 mm

754895 32