



Martillo combinado, Ø cabeza de martillo: 35mm



Datos de pedido

Número de pedido	754890 35
GTIN	4016134010309
Clase de artículo	73V

Descripción

Ejecución:

Martillo de cerrajero y martillo blando combinados; los laterales cuentan con superficies de golpeo rectificadas para trabajar en espacios reducidos. Cabeza de acero altamente bonificado con un inserto blando intercambiable de nailon resistente al desgaste: dureza Shore de aprox. 68D. Con mango de fibra de vidrio "Ultratec" irrompible.

Pieza de repuesto:

Inserto de nailon n.º 754895.

Descripción técnica

Material mango	Fibra de vidrio
Longitud total	324 mm
Longitud de cabeza con bocas	114 mm
Serie	Ultratec DUO
Dimensiones de cabeza de martillo	34x34 mm
Peso	0,66 kg
Material carcasa	Acero bonificado, templado por inducción
Material inserto	Nailon, blanco, duro (unilateral)
Ø cabeza de martillo	35 mm
antirrebote	no

Tipo de producto

Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailon Ø cabeza de martillo 35 mm

754895 35