



## Martillo combinado, Ø cabeza de martillo: 40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	754890 40
GTIN	4016134010316
Clase de artículo	73V

### Descripción

#### Ejecución:

**Martillo de cerrajero y martillo blando** combinados; los laterales cuentan con superficies de golpeo rectificadas para trabajar en espacios reducidos. Cabeza de acero altamente bonificado con un inserto blando intercambiable de nailon resistente al desgaste: dureza Shore de aprox. 68D. Con mango de fibra de vidrio "Ultratec" irrompible.

#### Pieza de repuesto:

Inserto de nailon n.º 754895.

### Descripción técnica

Dimensiones de cabeza de martillo	38x38 mm
Material mango	Fibra de vidrio
Longitud de cabeza con bocas	124 mm
Serie	Ultratec DUO
Peso	1 kg
Material inserto	Nailon, blanco, duro (unilateral)
Material carcasa	Acero bonificado, templado por inducción
Longitud total	357 mm
Ø cabeza de martillo	40 mm
antirrebote	no

Tipo de producto

Martillo

---

**Accesorios**

Boca de recambio de nailon Ø cabeza de martillo 40 mm

754895 40