

AEG

Taladros-atornilladores de batería, Tipo: BS18SBL2-2



Datos de pedido

Número de pedido	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

AEG – Taladro-atornillador de batería

- Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
- Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
- Iluminación por LED de la zona de trabajo.

Motor **Subcompact** sin escobillas, con un par de giro de hasta 65 Nm. Ajuste del par en 24 escalones.

Modelo de texto publicitario:

- Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
- Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

Suministro:

Incluye 2 baterías de 18 V / 2,0 Ah, cargador, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073820 y n.º 073846 - n.º 073848.

Encontrará cargadores y juegos de inicios adecuados en los n.º 073841 y n.º 073844.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1750 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Par de giro máximo duro	65 Nm
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 450 min ⁻¹
Construcción del motor	Motor Subcompact sin escobillas
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Peso	1,3 kg
Ø máximo de taladrado espiral en madera	40 mm
Quality Dress	BS 18 SBL2
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo B 18 V
Cantidad de baterías contenidas	2
Empleo típico	Strong
Capacidad de la batería	2 Ah
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V
USP2	Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC, con Softgrip