



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Select, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	082000 3
GTIN	4250004100480
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potentes e individuales: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Select.

- **5 modos de ultrasonidos.**
- **Posibilidad de ahorrar con los 4 programas de limpieza individuales.**
- **Pantalla clara con indicación de todos los parámetros de limpieza relevantes.**
- **Información acústica y visual del estado de funcionamiento.**
- **Depósito de acero fino trefilado**

Esta versión no tiene una válvula de cierre en la parte posterior del dispositivo.

Suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) y 081203 (Elmasonic xtra ST). Puede encontrar productos de limpieza por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.º 088015 – 088019.

Descripción técnica

Quality Dress	Select 30
Cubeta de limpieza altura	95 mm
Tensión nominal	220 - 240 V
Longitud cesto insertable	195 mm
Longitud aparatos	305 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura aparatos	170 mm
Anchura cesto insertable	105 mm
Potencia de calefacción	200 W
Peso	3,6 kg
Rendimiento máximo ultrasonidos	480 W
Volumen	2,7 l
Volumen de trabajo recomendado	1,6 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Cesto insertableSelect 3	082101 3
--------------------------	----------