



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Select, Tipo: 6



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 082000 6 |
| GTIN | 4250004100503 |
| Clase de artículo | 04S |

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potentes e individuales: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Select.

- **5 modos de ultrasonidos.**
- **Posibilidad de ahorrar con los 4 programas de limpieza individuales.**
- **Pantalla clara con indicación de todos los parámetros de limpieza relevantes.**
- **Información acústica y visual del estado de funcionamiento.**
- **Depósito de acero fino trefilado**

Suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) y 081203 (Elmasonic xtra ST). Puede encontrar productos de limpieza por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.º 088015 – 088019.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|--|
| Anchura cesto insertable | 115 mm |
| Longitud aparatos | 370 mm |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Cubeta de limpieza altura | 145 mm |
| Rendimiento máximo ultrasonidos | 600 W |
| Potencia de calefacción | 400 W |
| Peso | 5,2 kg |
| Quality Dress | Select 60 |
| Anchura aparatos | 210 mm |
| Longitud cesto insertable | 255 mm |
| Tensión nominal | 220 - 240 V |
| Volumen | 5,9 l |
| Volumen de trabajo recomendado | 4,3 l |
| Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |

Accesorios

| | |
|--------------------------|----------|
| Cesto insertableSelect 6 | 082101 6 |
|--------------------------|----------|