



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Select, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	082000 12
GTIN	4250004100534
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potentes e individuales: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Select.

- **5 modos de ultrasonidos.**
- **Posibilidad de ahorrar con los 4 programas de limpieza individuales.**
- **Pantalla clara con indicación de todos los parámetros de limpieza relevantes.**
- **Información acústica y visual del estado de funcionamiento.**
- **Depósito de acero fino trefilado**

Suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) y 081203 (Elmasonic xtra ST). Puede encontrar productos de limpieza por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.º 088015 – 088019.

Descripción técnica

Peso	7,7 kg
Tensión nominal	220 - 240 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura aparatos	300 mm
Longitud cesto insertable	250 mm
Quality Dress	Select 120
Cubeta de limpieza altura	195 mm
Potencia de calefacción	800 W
Anchura cesto insertable	190 mm
Longitud aparatos	380 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos	800 W
Volumen	12,9 l
Volumen de trabajo recomendado	10 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos