



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Select, Tipo: 30



Datos de pedido

Número de pedido	082000 30
GTIN	4250004100565
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potentes e individuales: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Select.

- **5 modos de ultrasonidos.**
- **Posibilidad de ahorrar con los 4 programas de limpieza individuales.**
- **Pantalla clara con indicación de todos los parámetros de limpieza relevantes.**
- **Información acústica y visual del estado de funcionamiento.**
- **Depósito de acero fino trefilado**

Suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) y 081203 (Elmasonic xtra ST). Puede encontrar productos de limpieza por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.º 088015 – 088019.

Descripción técnica

Potencia de calefacción	1200 W
Quality Dress	Select 300
Anchura aparatos	360 mm
Longitud aparatos	575 mm
Cubeta de limpieza altura	195 mm
Tensión nominal	220 - 240 V
Longitud cesto insertable	455 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos	1200 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	12,2 kg
Anchura cesto insertable	250 mm
Volumen	27,5 l
Volumen de trabajo recomendado	22 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Cesto insertableSelect 30	082101 30
---------------------------	-----------